

## ÕLAVARRE



| Mudel  | M7 Intelli IT                 | M6 Comfort                    | M4 Intelli IT                 | M3 Comfort                    | M2   |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Toote kood   | HEM-7361T-EBK                 | HEM-7360-E                    | HEM-7155T-EBK                 | HEM-7155-E                    | HEM-7121-E                                   |
| <b>Intelli Wrap Cuff Technology</b> võimaldab täpseid mõõtmistulemusi igas manseti asendis | •                             | •                             | •                             | •                             |  |
| <b>Omron Connect</b> ühendus mobiiliga   | •                             |                               | •                             |                               |  |
| <b>Intelligense tehnoloogia</b> tagab, et mansett ei oleks ülemäära täis pumbatud          | •                             | •                             | •                             | •                             | •  |
| <b>Kodade virvendusarütmia</b>   | •                             | •                             |                               |                               |  |
| <b>3x järjest</b> mõõtmise funktsioon  | •                             | •                             |                               |                               |  |
| <b>Tulemuste võrdlusrežiim</b>   | •                             | •                             |                               |                               |  |
| <b>Ebaregulaarse südamerütmi</b> tuvastus  | •                             | •                             | •                             | •                             | •  |
| <b>Vererõhu indikaator</b>   | •                             | •                             | •                             | •                             |  |
| <b>Vererõhu taseme indikaator</b> näitab kas rõhk on üle normi                             |                               |                               |                               |                               | •  |
| <b>Mõõtmist häiriva liigutamise</b> tuvastamine mõõtmise ajal                              | •                             | •                             | •                             | •                             |  |
| <b>Manseti õige paigalduse</b> kontroll  | •                             | •                             | •                             | •                             | •  |
| <b>Manseti tüüp ja suurus</b>  | Intelli Wrap mansett 22-42 cm | Intelli Wrap mansett 22-42 cm | Intelli Wrap mansett 22-42 cm | Intelli Wrap mansett 22-42 cm | Keskmise suurusega mansett 22-32 cm          |
| <b>Lisamanseti võimalus</b>  |                               |                               |                               |                               | Väike mansett 17-22 cm ja Easy Cuff 22-42 cm |
| <b>Mälu maht</b>   | 2 kasutajat x 100             | 2 kasutajat x 100             | 2 kasutajat x 60              | 2 kasutajat x 60              | 1 kasutaja x 30                              |



## ТОНОМЕТРЫ НА ПЛЕЧО

| Модель   | M7 Intelli IT                    | M6 Comfort                       | M4 Intelli IT                   | M3 Comfort                      | M2  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Код модели   | HEM-7361T-EBK                    | HEM-7360-E                       | HEM-7155T-EBK                   | HEM-7155-E                      | HEM-7121-E  |
| <b>Манжета Intelli Wrap</b> , обеспечивает точность при любом положении  | •                                | •                                | •                               | •                               |   |
| Мобильное приложение <b>OMRON connect</b>  | •                                |                                  | •                               |                                 |   |
| <b>Технология измерения</b> Intellisense, создает оптимальное давление в манжете при каждом измерении                  | •                                | •                                | •                               | •                               | •   |
| <b>Индикатор фибрилляции предсердий</b>  | •                                | •                                |                                 |                                 |   |
| <b>Автоматический режим трех измерений</b>   | •                                | •                                |                                 |                                 |   |
| <b>Режим сравнения результатов</b>   | •                                | •                                |                                 |                                 |   |
| Функция определения <b>нерегулярного сердцебиения</b>  | •                                | •                                | •                               | •                               | •   |
| <b>Индикатор артериального давления</b>  | •                                | •                                | •                               | •                               |   |
| <b>Графический индикатор уровня артериального давления</b> , фиксирует превышение установленных границ нормы           |                                  |                                  |                                 |                                 | •   |
| <b>Индикатор движения</b> , если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения     | •                                | •                                | •                               | •                               |   |
| <b>Индикатор правильной фиксации манжеты</b> , Только правильно надетая манжета обеспечит получение точного результата | •                                | •                                | •                               | •                               | •   |
| <b>Входящая в комплект манжета</b>   | Intelli Wrap манжета 22-42 см    | Intelli Wrap манжета 22-42 см    | Intelli Wrap манжета 22-42 см   | Intelli Wrap манжета 22-42 см   | Средняя манжета 22-32 см  |
| <b>Дополнительная манжета</b>  |                                  |                                  |                                 |                                 | Малая манжета 17-22 см и универсальная манжета Easy Cuff 22-42 см |
| <b>Объем памяти</b>  | Два пользователя x 100 измерений | Два пользователя x 100 измерений | Два пользователя x 60 измерений | Два пользователя x 60 измерений | Один пользователь x 30 измерений                                  |